

撮影・保存ができる ポケット顕微鏡

マジックルーペ[®]キューブ

くっきり鮮やか
液晶ディスプレイ



最大倍率
19倍

静止画
撮影・保存

LED・UV
ライト



使い方を
動画でチェック

サッと出して拡大。携帯用のデジタル顕微鏡



電子部品の抜き取り検査に




印刷物の網点の確認に



切削工具のメンテナンスに

人気のマジックルーペに 上級モデル登場




7倍、12倍、19倍と3段階の倍率切り替えができ、作業内容に合わせて拡大率を変更できます。



ボタンひとつで静止画の撮影が可能。後からじっくりと観察し、細部まで確認することができます。



撮影した画像はTF (microSD) カード内に保存。USBケーブルでパソコンと接続することで確認できます。



カメラで写した映像を見るため、レンズによる歪みがなく正確かつ細部まで鮮やかに見ることができます。



ボタンを押してライトを切り替え。用途に合わせてLEDライトとUVライトを使い分けることができます。



面倒な電池交換の必要がなく、何度でも繰り返し使える充電式。フル充電で最長60分間使用できます。

製品仕様

商品名	携帯型LED顕微鏡 マジックルーペ キューブ	バッテリー	3.7V 700mAh
型番	3R-MJL02	使用時間	約60分※無操作の場合5分で電源OFF
JAN	4589557955309	充電時間	約40分
モニタ	2.4インチ	サイズ	約48×69×18mm
モニタ解像度	320×240	重量	約76g
センサ	1/4インチCMOSセンサ	保証期間	ご購入日から6カ月間
センサ解像度	1280×720※モニタ解像度に依存	付属品	専用ケース/クロス/USBケーブル/TF (microSD) カード※本体装着済
焦点距離	8～12mm	 パッケージサイズ: 約130×80×55mm / 重量: 約170g	
光学ズーム	7倍		
デジタルズーム	1.7倍/2.7倍		
光学×デジタルズーム	12倍/19倍		
光源	白色 LED×3、UV LED×3		
バッテリー	3.7V 700mAh		

製品の詳しい説明はこちらから

<https://3rrr-btob.jp/archives/items/3r-mjl02>

※読み取り機能が付いていない携帯電話をお持ちの方、パソコンをご使用の方は上記URLを入力してください。

WEBで
詳しく見る



販売店

 **穂高電子株式会社**
Hodaka Denshi Co., Ltd.

URL: <https://www.hodaka.co.jp/>

本社: 〒222-0033 横浜市港北区新横浜2-12-12

新横浜IKビル 9F TEL: 045-595-9394

拠点: 横浜営業所、厚木営業所、東京営業所
名古屋営業所、三重営業所、浜松営業所
関西営業所、京都営業所、岡山営業所

 **スリーアールソリューション**
THREE R SOLUTION CORP. JAPAN

【福岡本社】〒812-0008 福岡市博多区東光2丁目8-30 高光第一ビル2階
【東京支店】〒110-0015 東京都台東区東上野 3-35-9 本池田ビル4階

スリーアールソリューション株式会社

メールでのお問い合わせ: btob@3rrr-hd.jp

TEL: 092-260-3030 FAX: 092-441-4077

TEL: 03-5826-4661 FAX: 03-5826-4662

会社情報はこちら



<https://3rrr-btob.jp>